# **SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak** • Plastic / aluminium; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit

3069.050

## Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3069 beschikt over de inzetcombinatie Plastik / zachtmetaal
Het rode Plastik-inzetstuk (Serie 3206) is hard en daarmee olie- en vetbestendig
Het zilverkleurige zachtmetalen-inzetstuk (Serie 3209) is gemaakt van aluminium en is hard, ongevoelig voor hitte en vervangt een klassieke loden hamer
De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt
De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel is bij de greep dubbel gelakt en hierdoor vuilafstotend
Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen
Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm
Productkenmerken:

- SIMPLEX–kunststofhamer in de inzetcombinatie Plastik (rood, hard, olie- en vetbestendig) / zachtmetaal (zilverkleurig, hard, ongevoelig voor hitte)
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

### Toepassingsgebied

Stempelmakerij, installatiebouw, montering och reparationer inom fordonsindustrin

### Materiaal

**Steel**

- hout

**Inzet 1**

- Plastic, rood.
- hard
- olie en vet resistent
- universeel

**Inzet 2**

- Aluminium zilver.
- hard
- hittebestendig

**Behuizing**

- smeedbaar gietijzer

## Bestelinformatie

| Ø | Afmetingen | | Lengte x Breedte x Hoogte [mm] | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | 135 | 370 | 370 x 135 x 50 | 1260 | 4030618302551 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3069.050 |

## Voldoet

### Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."