

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Rubber compositie; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel

3102.050



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3102 is aan beide zijden voorzien van rubberen slaginzetstukken

Dit middelharde rubberen slaginzetstuk (Serie 3202) is een absolute bestseller. Hij is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal gaat veel langer mee dan reguliere rubberen hamers. De lichte Aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren. Hierdoor kan er met gevoelige materialen en oppervlakken worden gewerkt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt alsmede vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX – Principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend.

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met aan beide zijden rubberen inzetstukken (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast)
- Extra lichte aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren (ideaal voor gevoelige materialen)
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, steigerbouw, tentenbouw, prefab-woningbouw, timmerwerkplaats, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden

Materiaal

Steel

- hout

Inzetten

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Behuizing

- aluminium Al

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
50	135	370	370 x 135 x 50	740	4030618300380	AAA905c002	21-04-09-16	3102.050

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."