

Verende drukstukken • met kogel en gleuf - INCH

2B050.0252



Productbeschrijving

Te gebruiken voor positioneren, lokaliseren, indexeren, vergrendelen en uitwerpen, maar ook voor andere vergelijkbare toepassingen.
Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Materiaal

Huls

- automatenstaal, gezwart

Kogel


- RVS, gehard

Veer


- Roestvast staal

Kenmerken


Standaard veerbelasting: geen markering



Lichte veerkracht



Standaard veerkracht



Sterke veerkracht

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

- Dit product is vervaardigd in INCH-afmetingen.

Verwijzingen

Een omreken tabel kan gevonden worden onder de technische gegevens in aansluiting op deze informatiepagina's.


Schroefdraadborging: polyamide coating (nadere gegevens hierover vindt u in de technische bijlage)

Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Overige producten

- Verende drukstukken, met kogel en gleuf
- Sluitstukken, met boorgat, voor verende drukstukken
- Sluitstukken, glad, voor verende drukstukken

Tekening



Bestelinformatie

| Afmetingen | | | | Slag s | Veerkracht ¹⁾ | | Temperatuur | | Gewicht [oz] | Artikelnr. | | |
|---|-------|----------------|--------|-----------|--------------------------|---------------------|-------------|------|-----------------|------------|-------|------------|
| d ₁ | Draad | d ₂ | l | | F ₁ ~ | F ₂ ~ | min. | max. | | | | |
| [inch] | | [inch] | [inch] | [inch] | [lb] | | [°F] | | | | | |
| automatenstaal, standaard veerkracht, met schroefdraadborging | | | | | | | | | | | | |
| 5/8-11 | 5/8 | 0,625 | 2A-UNC | 3/8 | 63/64 | 0,096 | 9 | 18 | -22 | 194 | 0,797 | 2B050.0252 |

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."