

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Plastic; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit 3006.050



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3006 is aan beide zijden voorzien van kunststof-slaginzetstukken

Deze rode slaginzet (Serie 3206) is hard evenals olie- en vetbestendig

Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt alsmede vuilafstotend

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met aan beide zijden kunststof-slaginzetstukken (rood, hard, olie en vetbestendig)
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Toepassingsgebied

Veelzijdig toepasbaar assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden, plaatbewerking, prefab-woningbouw, timmerwerkplaats, steigerbouw, tentenbouw

Materiaal

Steel

- hout

Inzetten

- Plastic, rood.
- hard
- olie en vet resistent

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
			Lengte x Breedte x Hoogte [mm]					
50	135	370	370 x 135 x 50	1120	4030618300151	AAA905c002	21-04-09-16	3006.050

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."