

SIMPLEX-axe • dunne vorm, met gietijzeren behuizing en hickory steel

3007.750



Productbeschrijving

De SIMPLEX-splijtbijl van Halder verenigt twee gereedschappen in een; splijtbijl en een kunststofhamer met een absolute profkwaliteit en biedt daarmee een aanzienlijke kostenbesparing ten opzichte van individueel kopen. Het totaalgewicht bedraagt 2700g. Het gesmede bijlblad is geslepen en gepolijst. Zijn slanke vorm is ideaal voor het splijten van naaldhout.

Het Superplastic-inzetstuk met D50mm is een middelhard kunststof-inzetstuk van zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgiet inzetstukken is hij daardoor ook wezenlijk slijtvaster. Door de beschermende kant wordt gevaar door versplintering compleet vermeden. Kunststof- en Aluminiumwiggen hebben een wezenlijk hogere levensduur.

De gietstalen behuizing beschikt over een geïntegreerde beschermingshuls, die voor een hogere breukzekerheid zorgt.

Langvezelig, zeer stabiele Hickory-steel is gelakt en ergonomisch gevormd.

De lederen beschermingshuls beschermt bij transport voor verwondingen.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar, daardoor economischer en zijn er minder grondstoffen benodigd.

Productkenmerken:

- 2 gereedschappen in 1: Splijtbijl plus kunststofhamer, een aanzienlijke kostenbesparing ten opzichte van los kopen.
- Het gietijzeren bijlblad met slanke vorm is ideaal voor het splijten van naaldhout.
- Geen kans op verwondingen bij splijten van hout door metaalsplinters door de Superplastic-inzetstukken in D50mm (wit, middelhard, zeer slijtvast).
- Wezenlijk langere levensduur van kunststof- en aluminium wiggen.
- Eenvoudiger inslaan van houten palen.
- De gietstalen behuizing met geïntegreerde beschermingshuls en hoge breukzekerheid.
- Langvezelig, zeer stabiele Hickory-steel, gelakt en ergonomisch gevormd.
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daardoor economischer en zijn er minder grondstoffen benodigd.
- Incl. lederen beschermingshuls.
- Totaalgewicht 2700g.

Toepassingsgebied

Speciaal geschikt voor het splijten van naaldhout.

Materiaal

Steel

- hickory

Inzet 1

- kloofblad gesmeed, gehard, geslepen en gepolijst
- inclusief plastic houder
- inclusief lederen beschermhoes

Inzet 2

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Montage

Alleen het superplastic inzetstuk 3207.050 mag in de SIMPLEX-kloofbijl worden gemonteerd.

Bijlkoop 3210.750 mag alleen gemonteerd worden in de gietijzeren behuizing 3011.750!

Meer informatie

Overige producten

- SIMPLEX-axe, met splijtwiggen, gietijzeren behuizing en hickory steel
- SIMPLEX plastic houder, voor SIMPLEX bijlkoop
- SIMPLEX holster, voor SIMPLEX bijlkoop

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	[mm]	[mm]	[mm]					
50	210	765	100	2700	4030618300809	EAA616c009	21-04-19-01	3007.750

Toepassingsvoorbeeld













Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."