

## SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • TPE-soft / TPE-mid; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

3013.062



### Productbeschrijving

Deze SIMPLEX-hamer heeft een extra korte steel. Het compacte ontwerp voorkomt dat het uiteinde van het handvat, bijvoorbeeld bij bestratingswerkzaamheden, de grond raakt. De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3013 beschikt over de inzetstukken-combinatie TPE-soft / TPE-mid. Beide inzetstukken zijn thermoplast elomeren en laten geen verfafdrucken achter, er blijft in vergelijking met reguliere rubberen hamers geen ongewenste zwarte afdruk achter. Het blauwe TPE-soft-inzetstuk (Serie 3201) is het zachtste inzetstuk in de SIMPLEX-Serie, sterk dempend en daarmee geschikt voor werken op gevoelige oppervlakken. Het middelharde, grijze TPE-mid-inzetstuk (Serie 3203) maakt een hogere slagkracht mogelijk, vergelijkbaar met het inzetstuk rubbersamenstelling (Serie 3202). Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde en extra korte houten steel is dubbel gelakt in het greepgedeelte en daardoor vuilafstotend. Dankzij het slimme SIMPLEX – principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer D80mm met de inzetcombinatie TPE-soft (blauw, zacht, slijtvast) / TPE-Mid (grijs, middelhard, slijtvast).
- Extra korte steel, geen beschadiging door uiteinde van het handvat.
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend.

### Toepassingsgebied

Zetten van natuursteen, metselwerkzaamheden en trap stellen, gipsblokken zetten, meubelmontage, raam- en deur-montage, timmerwerkzaamheden, geprefabriceerde wanden plaatsen, balken positioneren

### Materiaal

#### Steel

- hout

#### Inzet 1

- TPE-soft, blauw
- vlekt niet
- Zacht

#### Inzet 2

- TPE-mid, grijs
- vlekt niet
- Medium hard

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Handvat versie	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.	
	Lengte x Breedte x Hoogte	[mm]							
60	160	280	280 x 150 x 60	extra kort	1366	4030618314097	AAA905c002	21-04-09-16	3013.062

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."