

SECURAL-hamer met zacht oppervlak • breekvrije kop en handvat gemaakt van een stuk staal, rechthoekige en inzetstukken

3380.045



Productbeschrijving

De SECURAL-kunststofhamer is een echte specialist voor hoeken en randen, dankzij zijn rechthoekige inzetstukken

De middelharde polyurethaan inserts zijn vervangbaar

De verhouding tussen hamerkopmassa en schrootmassa is in combinatie met de veer eigenschappen van de slagvlakken, optimaal op elkaar afgestemd en zorgt voor een maximale terugslagdemping

De in de lengterichting gelaste behuizing zorgt voor een absoluut onbreekbare verbinding tussen de hamerkop en de steel

Verkrijgbaar in twee maten: 680g met de slagvlakken van 30 x 40mm en 1.000g met de slagvlakken 35 x 45mm

Productkenmerken:

- Uitwisselbaar, rechthoekig middelharde slaginzetten van Polyurethaan.
- Maakt geluidsarm en volledig terugslagvrij werken mogelijk.
- Zeer hoge slagkracht bij een gering gewicht.
- Absoluut breukvaste verbinding tussen de hamerkop en steel als gevolg van de in de lengterichting gelaste behuizing.
- Verkrijgbaar in twee maten: 680g met de slagvlakken van 30 x 40mm en 1.000g met de slagvlakken 35 x 45mm.

Toepassingsgebied

Parket / laminaat leggen, raam- en deur-montage, gipsblokken zetten, meubelmontage, timmerwerkzaamheden, plaatbewerking, positioneren und aanpassen van werkstukken, reparatiewerkzaamheden, breekwerkzaamheden

Materiaal

Versie

- stabiele behuizing uit plaatstaal met ergonomisch gevormde rubberen greep

Inzetten

- Polyurethaan, geel, rechthoekig
- Medium hard
- geluidsdempend
- schokdemping
- slijtvast

Bestelinformatie

Lengte x Breedte	Afmetingen	Lengte x Breedte x Hoogte	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	[mm]		[g]			
35 x 45	140	310	1000	4030618310846	AAA905c002	21-04-09-16
		310 x 140 x 37				3380.045

Toepassingsvoorbeeld













Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."