

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Rubber composition with "Stand-Up" / TPE-mid; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

3023.282



Productbeschrijving

Deze SIMPLEX-hamer heeft een extra korte steel. Het compacte ontwerp voorkomt dat het uiteinde van het handvat, bijvoorbeeld bij bestratingswerkzaamheden, de grond raakt. De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3023 beschikt over de inzetcombinatie TPE-mid / rubber met standvoet.

De middelharde inzetcombinatie met standvoet (3202.260) is een verder ontwikkelde Halder besteller. Hij is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberen hamers. Door zijn geniale vormgeving kan de hamer rechtop staan wat voor minder bukken zorgt en dus een betere houding bij het werken.

De grijze TPE-mid-inzetstukken (Serie 3203) hebben een gelijke slagkracht aan de zwarte inzetstukken. Hij laat geen ongewenste zwarte sporen na.

Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde en extra korte houten steel is dubbel gelakt in het greepgedeelte en daardoor vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend.

Productkenmerken:

- Verderontwikkeling van de Halder-bestseller: Het rubberen inzetstuk met standvoet (3202.260) zorgt voor ergonomisch werken en minder bukken.
- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie TPE-mid (grijs, middelhard, slijtvrij) / rubber met standvoet (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast).
- Extra korte steel, geen beschadiging door uiteinde van het handvat.
- De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar spaart ook grondstoffen.

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, metselwerkzaamheden en trap stellen, zetten van natuursteen

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- TPE-mid, grijs
- vlekt niet
- Medium hard

Inzet 2

- Rubbersamenstelling, zwart, met "Stand Up"
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Handvat versie		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
								
				[g]				
80	175	325	extra kort	2775	4030618312963	AAA905c002	21-04-09-16	3023.282

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."