

## FERROPLEX-Combi hamer • Bankhamer en kunststof hamer in één

3677.030



### Productbeschrijving

FERROPLEX is de 2 in 1 Combihamer van Halder voor allen, die noch de voordelen van een stalen hamer, noch de voordelen van een hamer met een zacht oppervlak willen missen. De hamerkop is gemaakt van hoogwaardig gehard staal en zorgvuldig inductiegehard op het slagvlak.

De tegenoverliggende, vervangbare Nylon slagpin biedt uitstekende slagvaste eigenschappen en garandeert een maximale sterkte met een maximale duurzaamheid. Het bestaat uit geëxtrudeerd, uiterst zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is het daarom veel slijtvaster en steviger en splintert deze niet, zelfs niet bij temperaturen onder het nulpunt.

De breukvaste stalen steel wordt door een ergonomisch gevormd anti-slip handvat omsloten. De FERROPLEX is verkrijgbaar in de maten D30mm met een totaalgewicht van 600g en D35mm met een totaalgewicht van 800g.

Productkenmerken:

- 2 in 1 Combihamer (Staalhamer plus kunststofhamer)
- Hamerkop van hoogwaardig gietstaal, inductief gehard slagvlak
- Verwisselbare slaginzet van speciaal Nylon met maximale sterkte
- Breukzekere stalen steel en ergonomisch gevormde, anti-slip rubberen greep
- Bestendige poedercoating beschermd voor roest
- Verkrijgbaar in de maten D30mm (600g) en D35mm (800g)

### Toepassingsgebied

Algemene montagewerkzaamheden in industrie, ambacht en autosector, onderhouds- / installatiewerkzaamheden, installatie werkzaamheden

### Materiaal

#### Steel

- stalen en ergonomisch gevormde rubberen greep

#### Inzet

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- geluidsdempend
- Hoge slagkracht

#### hamerbaan

- temperstaal, inductief gehard

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
30	104	290	290 x 104 x 30	600	4030618303039	AAA905c002	21-04-09-16	3677.030

Toepassingsvoorbeeld





## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."