

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • TPE-soft; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel

3101.060



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3101 is aan beide zijden voorzien van blauwe TPE-soft slaginzetstukken (Serie 3201)

Dit is het zachtste slaginzetstuk uit de SIMPLEX-Serie, sterk dempend en daarmee geschikt voor gevoelige werkzaamheden. Hij laat in tegenstelling tot gewone rubberen hamers geen ongewenste zwarte sporen na

De extra lichte aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren. Hiermee kan op kwetsbare oppervlakken worden gewerkt

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt alsmede vuilafstotend

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met aan beide zijden TPE-soft-inzetstukken (blauw, zacht, slijtvast, sterk dempend)
- Extra lichte aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren (ideaal voor gevoelige materialen)
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Toepassingsgebied

t.b.v. kwetsbare materialen (tegen beschadigen), land- en tuinbouw, tegelen / tegels leggen, zetten van natuursteen, meubelmontage, gipsblokken zetten, raam- en deur-montage, timmerwerkzaamheden

Materiaal

Steel

- hout


Inzetten

- TPE-soft, blauw
- vlekt niet
- Zacht

Behuizing

- aluminium Al

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	 [g]	GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
								
60	150	405	405 x 150 x 60	825	4030618300359	AAA905c002	21-04-09-16	3101.060

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."