

SIMPLEX-Hamer • Aluminium; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

3709.050



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3709 is aan beide zijden voorzien van aluminium-inzetstukken

Deze aluminium, zilverkleurige inzet (Serie 3209) is hard, hittebestendig en vervangt de klassieke courante hamer.

De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wandsterkte en verstevigingen voor meer stevigheid. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk. De zeer stabiele en duurzame fiberglas steel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en beschikt over een anti-slip greep. Hij beschikt over een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht).

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend.

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer (3709.081)

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met aan beide zijden aluminium-inzetstukken (zilver, hard, hittebestendig).
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stevigheid.
- Zeer stabiele, duurzame fiberglas steel met anti-slip greep, anorganisch (niet gevoelig voor vocht).
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend.
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer.
- Het aluminium inzetstuk vervangt de standaard courante hamers.

Toepassingsgebied

Hoge impact, richten, stempelmakerij, installatiebouw, assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden

Materiaal

Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

Inzetten

- Aluminium zilver.
- hard
- hittebestendig

Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
			Lengte x Breedte x Hoogte [mm]					
50	135	335	335 x 135 x 50	1490	4030618303619	AAA905c002	21-04-09-16	3709.050

Toepassingsvoorbeeld





Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."