

## SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Superplastic; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel

### 3107.040



#### Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3107 is aan beide zijden voorzien van Superplastik-slaginzetstukken  
Deze Halder-bestseller is een middelharde Kunststof slaginzet gemaakt van een zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer  
De extra lichte aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren. Hierdoor kan op gevoelige oppervlakken worden worden gewerkt  
De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en vuilafstotend

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met aan beide zijden Superplastik-inzetstukken (wit, middelhard, zeer duurzaam)
- Extra lichte aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren (ideaal voor breukgevoelige materialen)
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

#### Toepassingsgebied

land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, schuttingbouw, wiggen indrijven, steigerbouw, tentenbouw, plaatbewerking, prefab-woningbouw, timmerwerkzaamheden, timmerwerkplaats, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken

#### Materiaal

##### Steel

- hout

##### Inzetten

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

##### Behuizing

- aluminium Al

#### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
								
40	115	325	325 x 115 x 40	360	4030618300496	AAA905c002	21-04-09-16	3107.040

Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."