

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • TPE-soft / TPE-mid; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel

3113.040



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3113 beschikt over de inzetcombinatie TPE-soft / TPE-mid. beide inzetstukken zijn gemaakt van thermoplast elomeren en laten geen verfafdrucken achter, er blijft in vergelijking met reguliere rubberen hamers geen ongewenste zwarte afdruk achter

De blauwe TPE-soft-inzetstukken uit de serie 3201 is de zachtste inzetcombinatie uit de SIMPLEX-Serie, sterk dempend en daarmee geschikt voor gevoelige werkzaamheden De middelharde, grijze TPE-mid – inzet (Serie 3203) maakt een hoge slagkracht mogelijk, vergelijkbaar met de rubberen inzetstukken uit de serie 3202

De extra lichte aluminium-behuizing met de geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren, hierdoor kan er gewerkt worden met gevoelige materialen

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en daarmee vuilafstotend

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen

De uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met de inzetcombinatie TPE-soft (blauw, zacht, slijtvast) / TPE-mid (grijs, middelhard, slijtvast).
- Extra lichte aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren (ideaal voor breukgevoelige materialen).
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Toepassingsgebied

Plaatsing kwetsbaar materiaal, laatoitustyöt, positionering en verstellen van lichte/kwetsbare werkstukken, timmerwerkzaamheden, meubelmontage

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- TPE-soft, blauw
- vlekt niet
- Zacht

Inzet 2

- TPE-mid, grijs
- vlekt niet
- Medium hard

Behuizing

- aluminium Al

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
								
40	115	325	325 x 115 x 40	345	4030618302698	AAA905c002	21-04-09-16	3113.040

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."