

## Promotie Box "Dreamteam Interieur" • SIMPLEX hamer met zacht oppervlak TPE-soft / Superplastic en SECURAL hamer met zacht oppervlak 3117s003



### Productbeschrijving

Halder's DREAMTEAM INTERIEUR promotie box biedt u twee echte experts op het gebied van binnenuitbouw:

De SIMPLEX hamer met zacht oppervlak D40mm (art. 3117.040) met de inzetcombinatie van TPE-soft / superplastic is de perfecte hamer met zacht oppervlak voor timmerwerkzaamheden. Het zachte TPE-soft inzetstuk is ideaal voor werkzaamheden die een voorzichtige slag vereisen, zodat b.v. fineerwerkzaamheden zonder extra stuk hout kunnen worden uitgevoerd. Het middelharde superplastic inzetstuk maakt hardere klappen mogelijk, maar zonder het hout te beschadigen. Dit model is ook ideaal voor gebruikers op het gebied van prototyping, keukeninstallatie en meubelmontage. Dankzij de extra lichte aluminium behuizing kan de gebruiker gemakkelijk de juiste hoeveelheid slagkracht toepassen en controleren. In overeenstemming met het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten vervangbaar en kunnen ze achteraf worden gemonteerd. Dit vertaalt zich in besparingen in zowel geld als middelen.


De SECURAL hamer is dankzij zijn rechthoekige inzetstukken een echte specialist voor hoeken en randen. Het is DE hamer voor het leggen van parket en laminaat, alsook voor vensterbeglazing. De middelharde inzetstukken zijn gemaakt van polyurethaan en kunnen worden vervangen. De SECURAL hamer met zacht oppervlak garandeert een maximale terugslag demping dankzij het lage gewicht van 700 g en de schroetvulling in de hamerkop. Zo wordt de volledige slagkracht overgebracht. De hamer is absoluut "veilig", want gelast in de lengterichting, zorgt de behuizing voor een perfect breukvaste verbinding tussen hamerkop en steel.

- Promotie box met 2 Halder hamers met zacht oppervlak perfect geschikt voor interieurwerkzaamheden.
- Bevat de SIMPLEX hamer met zacht oppervlak D40mm (3117.040) met de inzetcombinatie van TPE-soft (zacht, vlek-vrij) / superplastic (middelhard, slijtvast, zeer duurzaam).
- De extra lichte aluminium behuizing met ingebouwde beschermhuls voor de steel stelt de gebruiker in staat om gemakkelijk de juiste hoeveelheid slagkracht toe te passen en te controleren.
  - Alle onderdelen kunnen worden vervangen / achteraf worden gemonteerd, wat resulteert in grote kostenbesparingen en milieuvriendelijk is.
  - De perfecte hamer met zacht oppervlak voor timmerwerkzaamheden, keukeninstallatie, prototyping en meubelmontage. Bovendien is de terugslagvrije SECURAL hamer met zacht oppervlak (3380.040).
  - DE hamer voor het leggen van parket en laminaat en voor vensterbeglazing.
  - Extreem hoge slagkracht bij laag gewicht.
  - Verwisselbare, rechthoekige en middelharde inzetstukken van polyurethaan.
  - Maakt geluiddempend en volledig terugslagvrij werken mogelijk.
  - Perfect breukvaste verbinding tussen hamerkop en steel dankzij de lassen in de lengterichting van de behuizing.

### Toepassingsgebied

Timmerwerkzaamheden, meubelmontage

### Bestelinformatie

Afmetingen Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	 [g]	GTIN	Artikelnr.
130 x 50 x 400	1030	4030618311867	3117s003

Toepassingsvoorbeeld





## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."