

## SIMPLEX aluminium behuizing

3122.060



## Productbeschrijving

Het geringe gewicht van de SIMPLEX aluminium behuizing (serie 3122) maakt het mogelijk om met uiterste precisie te werken op kwetsbare werkstukken en materialen die gemakkelijk breken. De gebruiker regelt zelf de slagkracht. Een ander voordeel is dat de lichte kunststof hamer gemakkelijk kan worden meegenomen in de riem lus. De behuizing is robuust en trilling dempend, zeer duurzaam en biedt een uitstekende breukbestendigheid - niet in de laatste plaats dankzij de slijtvaste poedercoating. De behuizing is verkrijgbaar voor SIMPLEX kunststof hamers met zachte oppervlakken in de maten D30mm tot D60mm en wordt geleverd met een geïntegreerde beschermhuls voor de steel, die de steel beschermt in geval van mislaan. In de aluminium behuizing mogen geen koperen of aluminium inzetstukken worden geplaatst! Door hoge precisie inzetstukken is het mogelijk een uiterst lichtgewicht-behuizing te leveren. Hamers met deze behuizing zijn nauwkeurig en geschikt voor werken op kwetsbare werkstukken.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-aluminiumbehuizing
- Gering gewicht voor precies werken en gevoelige werkstukken / breukgevoelige materialen
- De gebruiker bepaalt de slagkracht
- Lichte kunststofhamer die aan de riemlus kan worden meegenomen
- Met geïntegreerde steelbeschermingshuls
- Hoge breukzekerheid
- Geen versplintering
- Trillingsdempend
- Met duurzame poederlakbescherming
- Zeer duurzaam
- Beschikbaar voor de SIMPLEX-kunststofhamer D30mm tot D60mm
- In aluminiumbehuizingen mogen geen koperen- of zachtmetalen inzetstukken worden gemonteerd!

## Materiaal

## Behuizing

- aluminium Al

## Montage

Koper en zachte metalen inzetten 3209 ... mogen niet in aluminium behuizingen 3122 ... gemonteerd worden.

## Meer informatie

## Opmerkingen

compleet met bout en moer

## Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	Lengte x Breedte x Hoogte	[mm]					
60	108,4 x 74 x 64		395	4030618301394	EAB585c005	21-04-92-30	3122.060

## Voldoet

## Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

## Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

## Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."