

SIMPLEX hoge kwaliteit houten steel • voor SIMPLEX hamers met gietijzeren of aluminium behuizing

3244.030



Productbeschrijving

De SIMPLEX-houtstelen uit de serie 3244 komen bij SIMPLEX-kunststofhamers met gietijzeren- of aluminiumbehuizingen in de afmetingen D30mm tot D80mm. Deze hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten stelen zijn bij het handvat tweemaal gelakt en ook vuilafstotend. Ze zorgen ervoor, dat de SIMPLEX duidelijk beter in de hand ligt als conventionele rubberen hamers
Volgens het slimme SIMPLEX-principe kunnen de handgrepen ook achteraf worden gemonteerd. Dit bespaart niet alleen geld, maar ook grondstoffen

Productkenmerken:

- Hoogwaardige SIMPLEX-houtsteel voor SIMPLEX-kunststofhamer met gietstaal- of aluminiumbehuizing in de afmetingen: D30mm tot D80mm.
- Trillingsdempend.
- Ergonomisch gevormd.
- Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Zeer stabiele steel door de lange houtvezels.
- Veilig (breekt niet doormidden).
- Onderdelen vervangbaar, daardoor economisch en grondstof vriendelijk.
- D80mm ook met extra korte steel verkrijgbaar (3244.082).

Materiaal

Steel

- hout

Meer informatie

Overige producten

- SIMPLEX gietijzeren behuizing
- SIMPLEX aluminium behuizing

Bestelinformatie

Ø	↔	Afmetingen		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
		Lengte x Breedte x Hoogte						
		[mm]						
30	260	260 x 27 x 27		65	4030618301455	EAC428c022	21-04-91-06	3244.030

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."