

## inzetten • terugslagvrij

3408.030



## Productbeschrijving

De Serie 3408 van Halder biedt kloppers in verschillende maten, van D20mm tot D50mm. De kloppers zijn zowat een kunstofhamer zonder steel, maar waarbij men de hamerkop direct in de hand heeft. Zij worden niet alleen gebruikt waar beperkte toegankelijkheid het gebruik van een hamer onmogelijk maakt, maar maken het ook mogelijk de slagkracht zeer precies te doseren, precies te slaan en krachtbesparend te werken.

Deze kleine helpers zijn aan beide einden met geluidsarme, zeer slijtvaste en versplinteringsvrije Nylon koppen voorzien.

De kloppers zijn terugslagvrij, want met staalschroot gevuld. Dit zorgt ervoor, dat bij de impact op het werkstuk de schrootvulling vertraagd volgt. Door de gereduceerde terugslag wordt de impactenergie optimaal benut en wordt gewrichtsvriendelijk en geluidsarm werken mogelijk gemaakt.

Productkenmerken:

- Terugslagvrij
- Beide uiteinden zijn voorzien van verwisselbare koppen van zeer slijtvast en splintervrij speciaal Nylon
- Maak zacht, geluidsarm en energiebesparend werken mogelijk
- Nauwkeurige dosering van het effect
- Oplossing voor beperkte toegankelijkheid
- Verkrijgbaar in de maten D20mm tot D50mm

## Toepassingsgebied

Assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden

## Materiaal

## Inzetten

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

## Montage

Nylon inzetten uitwisselbaar

## Meer informatie

## Overige producten

- Kloppers/doorslagen set, 4 stuks.

## Bestelinformatie

Ø		Afmetingen			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
		Lengte x Breedte x Hoogte						
		[mm]						
30	155	155 x 30 x 30		470	4030618302100	AAA905c002	21-04-07-02	3408.030

## Toepassingsvoorbeeld



### Voldoet

#### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

#### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

#### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."