

SIMPLEX-Hamer • TPE-mid; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

3703.060



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3703 is aan beide kanten voorzien van TPE-mid-inzetstukken

Deze middelharde, grijze slaginzet (Serie 3203) maakt een vergelijkbare slagkracht als de zwarte inzetstukken mogelijk (Serie 3202). Er blijft ook geen ongewenste zwarte afdruk achter

De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wand voor meer stevigheid. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk

De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en bevat een anti-slip greep. Hij beschikt over gladde oppervlakken en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer aan beide zijden voorzien van TPE-mid-inzetstukken (grijs, middelhard, slijtvast)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stevigheid
- Zeer stabiele duurzame glasvezelsteel met anti-slip greep, anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm

Toepassingsgebied

T.b.v. kwetsbare materialen, land- en tuinbouw, zetten van natuursteen, gipsblokken zetten, meubelmontage, tegelen / tegels leggen, bestrating, metselwerkzaamheden en trap stellen, raam- en deur-montage, timmerwerkzaamheden

Materiaal

Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

Inzetten

- TPE-mid, grijs
- vlect niet
- Medium hard

Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

Bestelinformatie

Ø			Afmetingen			GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
			Lengte x Breedte x Hoogte	[mm]					
60	150	410	410 x 150 x 68		1710	4030618303442	AAA905c002	21-04-09-16	3703.060

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrum uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."