

BASEPLEX hamers met zacht oppervlak • Cellulose acetate / cellulose acetate met gietijzeren behuizing en houten steel

3906.030



Productbeschrijving

BASEPLEX is de instapproductlijn, die voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van Halder. De BASEPLEX-kunststofhamer uit de serie 3906 is aan beide zijden voorzien van celluloseacetaat. Dit rode inzetstuk is hard alsmede olie- en vetbestendig. De behuizing is van hoogwaardig gietijzer en bevat een steelbeschermer en een technische geavanceerde houder voor de inzetstukken. De houten steel is ergonomisch gevormd en gelakt. Het inzetstuk alsmede de steel zijn uitwisselbaar.

Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D50mm

Productkenmerken:

- BASEPLEX-kunststofhamer met aan beide zijden celluloseacetaat-inzetstukken (rood, hard, olie- en vetbestendig)
- Prijsgunstige instapproductlijn in de vertrouwde Halder-kwaliteit
- Basisbehuizing van hoogwaardig zinkgietwerk met steelbescherming en technisch verfijnde houder voor de slaginzetten
- Ergonomisch gevormd, gelakte houten steel
- De slaginzet en de steel zijn uitwisselbaar
- Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D50mm

Toepassingsgebied

Veelzijdig toepasbaar, voor normaal gebruik

Materiaal

Steel

- hout

Inzetten

- Cellulose acetaat, rood
- hard
- olie en vet resistent

Behuizing

- Gegoten zink

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
30	95	280	280 x 95 x 30	360	4030618304074	AAA905c002	21-04-09-16	3906.030

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."