

Positioneringsbussen • voor arretergrendels en arreterbouten

EH 22110.



Productbeschrijving

Positioneringsbussen zijn geschikt voor het lokaliseren van de pen van kogelsteekstiften of arreterbouten.

Toe te passen in combinatie met de montageblokken EH 22110. en EH 22120..
Geringe slijtage dankzij geharde loopbal.

Materiaal

- staal, gehard, gezwart
- RVS, gehard

Meer informatie


Opmerkingen

De schroefdraad is afgestemd op de montageblokken voor arreterbouten en arretergrendels, gegoten (EH 22110.) en montageblokken voor arreterbouten en arretergrendels (EH 22120.).


Overige producten

- Montageblok, voor arretergrendel en arreterbouten, gegoten
- Montageblok, voor arretergrendels en arreterbouten


Tekening



Bestelinformatie

d ₁	d ₃ +0,1	d ₂	Afmetingen						voor pen [mm]	SW [mm]	 [g]	Artikelnr.
			d ₄ -0,05	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ +0,5				
[mm]												
Staal												
M12 x 1,5	4,2	24	12	10	16	11	5	1,5	4	4	17	22110.0464
M12 x 1,5	5,2	24	12	10	16	11	5	1,5	5	4	17	22110.0465
M12 x 1,5	6,2	24	12	10	16	11	5	1,5	6	4	16	22110.0466
M16 x 1,5	8,2	32	16	12	20	13	7	1,5	8	6	36	22110.0468
M16 x 1,5	10,2	32	16	12	20	13	7	1,5	10	6	34	22110.0470
M16 x 1,5	12,2	32	16	12	20	13	7	1,5	12	6	33	22110.0472
Roestvast staal												
M12 x 1,5	4,2	24	12	10	16	11	5	1,5	4	4	17	22110.0474
M12 x 1,5	5,2	24	12	10	16	11	5	1,5	5	4	17	22110.0475
M12 x 1,5	6,2	24	12	10	16	11	5	1,5	6	4	16	22110.0476
M16 x 1,5	8,2	32	16	12	20	13	7	1,5	8	6	36	22110.0478
M16 x 1,5	10,2	32	16	12	20	13	7	1,5	10	6	34	22110.0480
M16 x 1,5	12,2	32	16	12	20	13	7	1,5	12	6	33	22110.0482

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Selecteer voor gedetailleerde informatie over de naleving het gewenste artikelnummer.