

Zetpennen • gedeeltelijk DIN 6321 (oude norm) EH 22630.



Productbeschrijving

Zetpennen volgens DIN 6321 (oude norm) kunnen worden gebruikt als ondersteuning voor het werkstuk maar ook als aanslag of voet. Het draagvlak heeft geen middelpunt.

Materiaal


- gereedschapstaal, gehard, geslepen

Meer informatie

Overige producten

- Zetpennen, DIN 6321

Tekening




Bestelinformatie

d ₁	Afmetingen				Boring D ₁ H7 [mm]	[g]	Artikelnr.
	h h9	d ₂ n6	[mm]				
DIN 6321, oude norm							
6	5,0	4	6,0	4	1,8	22630.0001	
10	8,0	6	8,0	6	6,2	22630.0002	
16	5,0	8	10,0	8	11,0	22630.0003	
16	13,0	8	10,0	8	24,0	22630.0004	
25	8,0	12	14,0	12	41,0	22630.0005	
25	20,0	12	14,0	12	88,0	22630.0006	
40	13,0	20	20,0	20	171,0	22630.0007	
40	32,0	20	20,0	20	358,0	22630.0008	
tussenmaten							
6	2,5	4	6,5	4	1,2	22630.0110	
6	4,5	4	8,5	4	1,9	22630.0112	
8	4,0	5	8,0	5	3,1	22630.0116	
8	7,0	5	8,0	5	4,2	22630.0118	
10	4,5	6	8,5	6	4,4	22630.0120	
12	6,0	6	10,0	6	7,6	22630.0124	
12	10,0	6	10,0	6	11,0	22630.0126	
20	6,0	10	12,0	10	21,0	22630.0130	
20	12,0	10	12,0	10	36,0	22630.0132	
25	30,0	12	14,0	12	124,0	22630.0135	

d ₁	Afmetingen			l	Boring D ₁ H7 [mm]	[g]	Artikelnr.
	h h9 [mm]	d ₂ n6					
30	25,0	16		20,0	16	164,0	22630.0137
30	40,0	16		20,0	16	248,0	22630.0140
30	50,0	16		20,0	16	305,0	22630.0144
30	65,0	16		20,0	16	385,0	22630.0148
30	80,0	20		20,0	20	485,0	22630.0152
30	100,0	20		20,0	20	594,0	22630.0156

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."