

Afvraagelementen • met een aanslagpen, met borging tegen verdraaiing

EH 25020.



Productbeschrijving

Verend drukstuk met positiemelding middels een schakelpen (welke tegen verdraaien geborgd is) met diverse toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld als afdrukpen in gereedschappen met controle. De taststift bestaat in verschillende uitvoeringen: rond, spits of met schroefdraad en is voor universeel gebruik geschikt. Aan de schakelpen kan met behulp van het schroefdraad een schakelvaan verdraaingsvrij aangebracht worden en voor alle gangbare schakelaars gebruikt worden.

Materiaal

Huls

- automatenstaal, gezwart

Moer

- staal, zwart (ISO 4035)

Schakelstift

- staal, genitreerd, zwart

Veer

- Roestvast staal


Meer informatie

Overige producten


- Ophaaleenheden, met sensor

Tekening


Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3



Bestelinformatie



d ₁	s	d ₂	d ₃	Afmetingen						R	SW [mm]	Veerkracht ¹⁾		[g]	Artikelnr.
				e ~ [mm]	l ₁	l ₂	l ₃ min.	l ₄	F ₁ ~ [N]			F ₂ ~ [N]			
taster, rond – Afbeelding 1															
M 8	6	M2,5	–	3,5	50	32	9	–	1,75	3	4,1	7,6	22	25020.0008	
M10	8	M3	–	4,6	59	35	11	–	2,30	4	5,0	9,0	35	25020.0010	
M12	10	M4	–	5,8	68	38	14	–	2,90	5	5,1	11,0	51	25020.0012	
M16	12	M5	–	6,9	78	42	16	–	3,50	6	7,5	13,8	102	25020.0016	

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

d ₁	s	d ₂	d ₃	Afmetingen						SW	Veerkracht ¹⁾		[g]	ArtikeInr.
				e ~ [mm]	l ₁	l ₂	l ₃ min.	l ₄	R		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]		
taster, spits – Afbeelding 2														
M 8	6	M2,5	–	3,5	50	32	9	–	–	3	4,1	7,6	20	25020.0058
M10	8	M3	–	4,6	59	35	11	–	–	4	5,0	9,0	29	25020.0060
M12	10	M4	–	5,8	68	38	14	–	–	5	5,1	11,0	44	25020.0062
M16	12	M5	–	6,9	78	42	16	–	–	6	7,5	13,8	87	25020.0066
taster met aansluit Schroefdraad – Afbeelding 3														
M 8	6	M2,5	M2,5	3,5	50	32	9	4	–	3	4,1	7,6	29	25020.0108
M10	8	M3	M3	4,6	59	35	11	5	–	4	5,0	9,0	36	25020.0110
M12	10	M4	M4	5,8	68	38	14	6	–	5	5,1	11,0	54	25020.0112
M16	12	M5	M5	6,9	78	42	16	7	–	6	7,5	13,8	102	25020.0116

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."