


## Scharnieren • Gegoten zink, met vergrendelposities

EH 25164.



## Productbeschrijving

Scharnieren van gegoten zink met vergrendelingsposities houden deuren en deksels in vaste posities. Het vermijdt ongewenst automatisch sluiten of openen. Dit is bijvoorbeeld een voordeel bij het afvullen van machines en installaties of tijdens onderhoud en reparaties.

De uitvoering met de vergrendelingsstanden  $-3^\circ$  en  $117^\circ$  (afbeelding 2) zorgt er bovendien voor dat de deur of het deksel in gesloten toestand met de  $-3^\circ$  licht tegen het behuizingsframe drukt. Deze scharnieren uit gegoten zink worden gekenmerkt door hun eenvoudige en tijdloze vormgeving.

## Materiaal

## Huls

- Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur
- Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

## As

- RVS 1.4305

## Veer


- verenstaal

## Meer informatie

## Overige producten

- Afstandsplaten, voor scharnieren
- Schroefdraadplaten, voor scharnieren

## Tekening



## Bestelinformatie

Afmetingen												max. [°C]	[g]	Artikelnr.
b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	l <sub>2</sub>	[mm]			
<b>indexeringsposities -90°, 0°, 90° en 180° – Afbeelding 1, Gegoten zink, zilver</b>														
60	60	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	40,5	36	80	152	<a href="#">25164.0005</a>	
<b>indexeringsposities -90°, 0°, 90° en 180° – Afbeelding 1, Zink gegoten, zwart</b>														
60	60	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	40,5	36	80	152	<a href="#">25164.0105</a>	
<b>indexeringsposities -3° en 117° – Afbeelding 2, Gegoten zink, zilver</b>														
60	60	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	40,5	36	80	152	<a href="#">25164.0010</a>	
<b>indexeringsposities -3° en 117° – Afbeelding 2, Zink gegoten, zwart</b>														
60	60	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	40,5	36	80	152	<a href="#">25164.0110</a>	

## Voldoet

Selecteer voor gedetailleerde informatie over de naleving het gewenste artikelnummer.