

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • TPE-mid; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle EH 3003.



Productbeschrijving

Deze SIMPLEX-hamer heeft een extra korte steel. Het compacte ontwerp voorkomt dat het uiteinde van het handvat, bijvoorbeeld bij bestratingswerkzaamheden, de grond raakt. De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3003 is aan beide zijden voorzien van TPE-mid-slaginzetstukken.

Deze middelharde, grijze slaginzetten (Serie 3203) maken een slagkracht mogelijk die vergelijkbaar is met de zwarte rubberen inzetstukken (Serie 3202). Hij laat geen ongewenste zwarte afdrukken achter.

Gietijzere behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde en extra korte houten steel is dubbel gelakt in het greepgedeelte en daardoor vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX – principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend.

Productkenmerken:

- SIMPLEX–kunststofhamer D80mm met aan beide zijden TPE-mid-inzetstukken (grijs, middelhard, slijtvast).
- Extra korte steel, geen beschadiging door uiteinde van het handvat.
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend.

Toepassingsgebied

T.b.v. kwetsbare materialen, land- en tuinbouw, zetten van natuursteen, gipsblokken zetten, meubelmontage, tegelen / tegels leggen, bestrating, metselwerkzaamheden en trap stellen, raam- en deur-montage, timmerwerkzaamheden

Materiaal

Steel

- hout

Inzetten

- TPE-mid, grijs
- vlekt niet
- Medium hard

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Handvat versie	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	—	—						
80	175	325	extra kort	2645	4030618312864	AAA905c002	21-04-09-16	3003.082

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."