

behuizing voor SIMPLEX kloofbijl

EH 3011.



Productbeschrijving

De gietijzeren behuizing is speciaal voor de SIMPLEX-splijthamer ontwikkeld. Het heeft een geïntegreerde handgreep die het handvat beschermt in geval van ongelukken. Deze robuuste, trillingsdempende behuizing is dankzij de stevige poedercoating zeer duurzaam en heeft een hoge weerstand tegen breken. Het gewicht van 1.900g zorgt voor een grotere kopzwaarte van de splijthamer en draagt daarmee bij aan een grotere splijtwerking. In deze behuizing mogen enkel SIMPLEX-splijthamer-ervangingsdelen worden gemonteerd! Het verwisselen van onderdelen is niet enkel economisch, maar ook beter voor het milieu.

Productkenmerken:

- Gietijzeren behuizing voor de SIMPLEX-splijthamer.
- Met geïntegreerde steelbeschermingshuls.
- Hoge breukzekerheid.
- Geen versplintering.
- Trillingsdempend.
- Gehard.
- Zeer duurzaam.
- Het gewicht van 1.900g zorgt voor een hoge topzwaarte en een goede splijtwerking van de splijthamer.
- Uitwisselbaar, zowel economisch als grondstoffen besparend.
- In deze behuizing mogen enkel SIMPLEX-splijtbijl-ervangingsdelen worden gemonteerd!

Materiaal

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Montage

In de gegoten staal behuizing (bestelnr. 3011.160) mogen alleen onderdelen van de Simplex-kloofhamer gemonteerd worden.

Meer informatie

Opmerkingen

compleet met bout, moer en veering

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	Lengte x Breedte x Hoogte [mm]						
60	89 x 63 x 160		1900	4030618303114	EAB897c006	21-04-92-30	3011.160

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."