

Classic Box • SIMPLEX hamer met zacht oppervlak rubber compositie / superplastic en PICARD dakdekkershamer EH 3027.



Productbeschrijving

De classic box bevat de twee bestsellers van de toonaangevende Duitse hamerfabrikanten Picard en Erwin Halder en is een MUST voor al diegenen die van kwalitatief hoogwaardig gereedschap houden.

De PICARD dakdekkershamer 298 met traditioneel bruin handvat is een onmisbaar stuk gereedschap voor iedere timmerman. Hij maakt indruk met een zorgvuldig gevormde gesmede hamerkop gemaakt van het legendarische PICARD speciaal staal. De buisvormige stalen steel van chroom-molybdeen is zeer goed bestand tegen stoten en zit onwrikbaar in de hamerkop. De magnetische nagelhouder maakt het mogelijk om met één hand spijkers te zetten. De fijn geslepen hamerkop is beschermd tegen corrosie door de transparante poedercoating.

De SIMPLEX hamer met zacht oppervlak en de insteekcombinatie rubber / superplastic D60mm is een onmisbare partner voor de meest uiteenlopende toepassingen zoals in de tuin- en landbouw (bestrating, stoepanden plaatsen), in de weg- en waterbouw (steigers, bekistingen), in de prefab woningbouw en bij timmerwerkzaamheden (balken plaatsen). De middelharde rubberen inzetstuk is zeer slijt-, demp- en reukloos en gaat vele malen langer mee dan een conventionele rubberen hamer. De middelharde superplastic inzetstuk is van speciale kunststof gemaakt en zorgt voor een hogere slagkracht, is zeer duurzaam en slijtvast. De gietijzeren behuizing heeft een geïntegreerde beschermhuls voor de steel die een hoge breukbestendigheid garandeert. De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en daardoor ongevoelig voor vuil. Alle onderdelen zijn vervangbaar / achteraf monteerbaar, dus zeer economisch en milieuvriendelijk. De SIMPLEX is vriendelijk voor het werkstuk en de gebruiker.

De Classic Box bevat de twee bestsellers van de toonaangevende Duitse hamerfabrikanten PICARD en HALDER.

HALDER SIMPLEX hamer met zacht oppervlak D60mm (art. nr. 3027.060):

- inzetstuk combinatie rubbersamenstelling (middelhard, zeer slijtvast, stootdempend, reukloos) / superplastic (middelhard, zeer duurzaam, slijtvast).
- behuizing van gietijzer met geïntegreerde greepbeschermhuls en hoge breukvastheid.
- alle onderdelen zijn vervangbaar / achteraf monteerbaar.
- hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel greep dubbel gelakt (ongevoelig voor vuil).
- de klassieker op het gebied van de bouw / landschapsarchitectuur en hardscaping, maar ook geschikt voor een breed scala aan andere toepassingen (bijv. prefab-huisbouw, timmerwerk, steigerbouw, schuttingbouw).

PICARD dakdekkershamer 298 (art.nr. 0029810):

- traditioneel bruin 1-component handvat.
- met magnetische spijkerhouder en opgeruwd slagvlak.
- gemaakt van gelegeerd PICARD speciaal-staal.
- zorgvuldig gehard en getemperd.
- de stalen buissteel loopt door tot in de behuizing van de hamerkop. Dit zorgt voor een stabiele kop-handgreep verbinding.
- robuuste stalen buis van chroom molybdeen.
- kop blank afgewerkt en door poedercoating corrosiebestendig.
- Een MUST voor elke timmerman, ook gewaardeerd door meubelmakers, dakdekkers en loodgieters.

De Classics Box is een koffer voor twee en voor alle koffers!

Beide producten zijn VPA getest.

Toepassingsgebied

Voor land- en tuinbouw, bestrating, timmerwerkplaats, timmerwerkzaamheden, dakdekkers, loodgieterswerk,

Bestelinformatie

Afmetingen Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	 [g]	GTIN	Artikelnr.
335 x 75 x 445	2110	4030618310969	3027s016

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."