

## SIMPLEX-inzet • superplastic, wit.

EH 3207.



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-slaginzet Superplastic (Serie 3207) is met een hardheid van circa 65 Shore D een middelhard inzetstuk. Deze witte kunststof-inzet bestaat uit een zeer zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten plastic inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster. Deze bestseller is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D140mm (Voor de bosgereedschappen wordt bij de SIMPLEX-splijtbijl D50mm en bij de SIMPLEX-splijthamer D60mm gebruikt)

Productkenmerken:

- SIMPLEX-slaginzet Superplastic
- Wit
- Middelhard
- Zeer slijtvast
- Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D140mm (voor de SIMPLEX-splijtbijl D50mm en SIMPLEX-splijthamer D60mm)
- Halder bestseller

### Toepassingsgebied

land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, schuttingbouw, wiggen indrijven, steigerbouw, tentenbouw, plaatbewerking, prefab-woningbouw, timmerwerkzaamheden, timmerwerkplaats, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken

### Materiaal

#### Inzet

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	Lengte x Breedte x Hoogte	[mm]					
30	37 x 32 x 33		22	4030618301097	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3207.030</a>
40	45 x 40 x 40		50	4030618301103	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3207.040</a>
50	55 x 55 x 55		100	4030618301110	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3207.050</a>
60	65 x 66 x 66		160	4030618301127	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3207.060</a>
80	71 x 91 x 89		325	4030618301134	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3207.080</a>
100	70 x 100 x 100		450	4030618301141	AAA938c002	21-04-91-06	<a href="#">3207.100</a>
125	73 x 125 x 125		735	4030618301158	AAA938c002	21-04-91-06	<a href="#">3207.125</a>
140	73 x 140 x 140		860	4030618301165	AAA938c002	21-04-91-06	<a href="#">3207.141</a>

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."