

## Kloppers/doorslagen set • 4 stuks.

EH 3408.



### Productbeschrijving

Deze kleine helpers van Halder zijn verpakt in een 4-delig doosje. De hoogwaardige kunststof koffer zorgt ervoor dat de producten gemakkelijk op te bergen en mee te nemen zijn. De doorslagen en kloppers hebben aan beide uiteinden verwisselbare, zeer slijtvaste en splintervrije koppen van speciaal nylon (art.nr. 3508.010 / .015 / .020 / .030). Zij maken het dus mogelijk veilig en voorzichtig te werken met een stalen hamer.

Bovendien zijn kloppers in feite hamers met zacht oppervlak zonder steel, de gebruiker houdt op deze manier de hamerkop in de hand. Zij zijn geschikt voor gebruik in situaties waar het door de beperkte toegankelijkheid onmogelijk is om met een hamer te werken, en zijn ook ideaal om precies die slagkracht uit te oefenen die nodig is om het werkstuk met perfecte precisie te raken en om met minimale kracht te werken. De kloppers bieden een terugslag comfort dankzij hun staalschroot vulling. Het resultaat is dat de energie van de staalschroot vulling met een kleine vertraging wordt overgedragen wanneer het contactoppervlak van de hamer het werkstuk raakt. De verminderde terugslag zorgt ervoor dat de slagenergie perfect wordt geabsorbeerd, zodat er kan worden gewerkt met minder kracht op de gewrichten en weinig lawaai.

De kloppers maken het werk veel minder inspannend - vooral in omgevingen met beperkte toegankelijkheid, bijv. bij montage, reparatie en onderhoud, en bij werkzaamheden die een goed gedoseerde toepassing van slagkracht vereisen.

Product kenmerken:

- 4-delige bonus box set bestaande uit twee kloppers en twee doorslagen.
- Hoogwaardige, duurzame kunststof koffer voor gemakkelijk meenemen.
- Doorslagen met diameters van 10 mm en 15 mm (art. nr. 3408.010 / 3408.015).
- Kloppers met diameters van 20 mm en 30 mm (art. nr. 3408.020 / 3408.030).
- Verwisselbare, zeer slijtvaste en splintervrije koppen van speciaal nylon die aan beide uiteinden zijn aangebracht.
- Zorgen voor een veilig, voorzichtig en geluiddempend werken met een stalen hamer.
- De kloppers zijn bovendien terugslagvrij.
- Zorgen voor een exacte toepassing van de slagkracht.
- De oplossing voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

### Materiaal

#### Inzetten


- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

### Meer informatie

#### Overige producten

- inzetten , terugslagvrij
- Doorslag

### Bestelinformatie

Afmetingen Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
230 x 45 x 180	1220	4030618312109	AAA905c002	21-04-09-16	3408s005

### Voldoet

#### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

#### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

#### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."