

## BASEPLEX hamers met zacht oppervlak • Nylon / nylon met gietijzeren behuizing en houten steel

### EH 3908.



#### Productbeschrijving

BASEPLEX is de instapproductlijn, die voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van Halder. De BASEPLEX-kunststofhamer uit de serie 3908 is aan beide zijden voorzien van Nylon. Dit witte inzetstuk is nog iets harder als de rode Celluloseacetaat-inzetstuk en ook slijtvast. De behuizing is van hoogwaardig gietijzer en bevat een steelbeschermer en een technisch geavanceerde houder voor de inzetstukken. De houten steel is ergonomisch gevormd en gelakt. Zowel de inzetstukken als de steel zijn verwisselbaar.

Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D50mm

Productkenmerken:

- BASEPLEX-kunststofhamer met aan beide zijden Nylon-slaginzetten (wit, slijtvast)
- Instapproductlijn die voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van Halder
- De basisbehuizing van hoogwaardig zinkgietwerk bevat een handvatbescherming en een technisch verfijnde houder voor de slaginzetten
- Ergonomisch gevormde, gelakte houten steel
- De slaginzet en de steel zijn uitwisselbaar
- Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D50mm

#### Toepassingsgebied

Veelzijdig toepasbaar, geschikt voor harde slagen

#### Materiaal

##### Steel

- hout

##### Inzetten

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

##### Behuizing

- Gegoten zink

#### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	[g]	GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	[mm]	[mm]						
25	86	270	270 x 86 x 25	215	4030618304104	AAA905c002	21-04-09-16	3908.025
30	95	280	280 x 95 x 30	360	4030618304111	AAA905c002	21-04-09-16	3908.030
40	103	330	330 x 103 x 40	510	4030618304128	AAA905c002	21-04-09-16	3908.040
50	117	340	340 x 117 x 50	940	4030618304135	AAA905c002	21-04-09-16	3908.050

#### Voldoet

##### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

##### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

##### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."