

Hoogtecilinders

EH 23310.



Productbeschrijving

Voor het vergroten van de klemhoogte van neerwaartse drukklampen EH 23310. De hoogteinstelcilinders kunnen worden gebruikt. Ze worden ook gebruikt in combinatie met zitpennen (EH 22680.), pennen (EH 22690.) en zelfinstellende kussens (EH 22730. - EH 22741.).

Materiaal


- staal, gehard, gezwart, geslepen

Meer informatie

Overige producten


- Zetpennen, geribbeld of met een punt
- Zetpennen, stiftvorm
- Pennen
- Zetpennen, instelbaar
- Pendelopzetstukken
- Pendelopzetstukken, met hardmetalen kogel, geribbeld
- Pendelopzetstukken, zelf aanpassend
- Pendelopzetstukken, met hard metalen kogel, geribbeld en zelf 'resetting'
- Pendelopzetstukken, instelbaar
- Pendelopzetstukken, instelbaar, reset functie

Tekening





Bestelinformatie

d ₁ -0,1	l ₁	Afmetingen			SW [mm]	[g]	Artikelnr.
		d ₂	l ₂	l ₃			
[mm]							
Afbeelding 1							
25	20±0,01	M 8	10	–	22	75	23310.0125
25	40±0,01	M 8	20	–	22	150	23310.0126
25	80±0,01	M 8	20	–	22	306	23310.0127
32	35±0,01	M10	20	–	27	202	23310.0130
32	70±0,01	M10	20	–	27	411	23310.0132
32	140±0,01	M10	20	–	27	848	23310.0134
40	35±0,01	M12	20	–	36	336	23310.0140
40	70±0,01	M12	20	–	36	673	23310.0141
40	140±0,01	M12	20	–	36	1366	23310.0142
40	35±0,01	M16	20	–	36	331	23310.0145
40	70±0,01	M16	20	–	36	663	23310.0146
40	140±0,01	M16	20	–	36	1330	23310.0147

d ₁ -0,1	Afmetingen				SW [mm]	 [g]	Artikelnr.
	l ₁	d ₂	l ₂	l ₃			
	[mm]						
60	35±0,01	M12	20	–	55	765	23310.0160
60	70±0,01	M12	20	–	55	1533	23310.0161
60	140±0,01	M12	20	–	55	3096	23310.0162
60	35±0,01	M16	20	–	55	763	23310.0165
60	70±0,01	M16	20	–	55	1522	23310.0166
60	140±0,01	M16	20	–	55	3056	23310.0167
60	50±0,01	M20	20	–	55	1087	23310.0170
60	100±0,01	M20	20	–	55	2130	23310.0171
60	200±0,01	M20	20	–	55	4335	23310.0172
70	50±0,01	M24	25	–	65	1361	23310.0241
70	100±0,01	M24	25	–	65	2721	23310.0242
Afbeelding 2							
90	200±0,02	M24	35	50	65	8860	23310.0243
90	300±0,02	M24	35	50	65	13820	23310.0244

Toepassingsvoorbeeld





Voldoet

Selecteer voor gedetailleerde informatie over de naleving het gewenste artikelnummer.