

## SIMPLEX kloofbijl • met gietijzeren behuizing en Hickory steel EH 3007.



### Productbeschrijving

2 gereedschappen in 1: Splijtbijl plus kunststofhamer, een aanzienlijke kostenbesparing ten opzichte van los kopen.

De van hoogwaardig carbonstaal gesmede splijtinzet zorgt door zijn goede balans voor een extreem goede splijtwerking. Het totaalgewicht van 4100g komt een goede kopzwaarte en splijtwerking ten goede.

De Superplastik-inzet met D60mm is een middelhard kunststof inzetstuk van een zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten plastic inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer.

De gietstalen behuizing beschikt over een geïntegreerde beschermingshuls, die voor een hogere breukzekerheid zorgt.

Langvezelig, zeer stabiele Hickory-steel, gelakt en ergonomisch gevormd.

De leren beschermhoes beschermd bij transport en voorkomt verwondingen.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar. Dit is economischer en zijn er minder grondstoffen benodigd.

Productkenmerken:

- 2 gereedschappen in 1: Splijtbijl plus kunststofhamer, een aanzienlijke kostenbesparing ten opzichte van los kopen.
- Van hoogwaardig carbonstaal. Het gesmede splijtinzetstuk voor voor een goede splijtwerking.
- Geen kans op verwondingen bij splijten van hout door metaalsplinters door de Superplastic-inzetstukken in D60mm (wit, middelhard, zeer slijtvast).
- Wezenlijk langere levensduur van kunststof- en aluminium wiggen.
- Eenvoudiger inslaan van houten palen.
- Behuizing van gietstaal met geïntegreerde steelbeschermhuls en hoge breukzekerheid.
- Lange houtvezels, zeer stabiele Hickory-steel, gelakt en ergonomisch gevormd.
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daardoor economischer en zijn er minder grondstoffen benodigd.
- Incl. lederen beschermingshuls.
- Totaalgewicht 4100g.

### Toepassingsgebied

Handmatig bosbouw onderhoud, veilig en materiaalvriendelijk inslaan van stalen wiggen met kunststofinzetstuk, splijten van boomstammen van 1m, splijten van gekapt hout met een wig, inslaan van houten palen zonder beschadiging, land- en tuinbouw

### Materiaal

#### Steel

- hickory

#### Inzet 1

- Splijtinzetstuk van hoogwaardig koolstofstaal, gesmeed en gehard, met gedraaide neus
- inclusief plastic houder
- inclusief lederen beschermhoes

#### Inzet 2

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

### Montage

Alleen het superplastic inzetstuk 3207.060 mag in de SIMPLEX-kloofhamer worden gemonteerd.

Splitpen 3210.160 dient alleen gemonteerd te worden in een gegoten stalen behuizing 3011.160!

### Meer informatie

### Overige producten

- Vervangende schroeven, behuizing voor SIMPLEX kloofbijl
- SIMPLEX holster
- SIMPLEX plastic houder

### Bestelinformatie

Afmetingen					GTIN	profcid@ss 5.0	ecl@ss 10.1	ArtikelNr.
Ø								
60	224	900	65	4100	4030618303091	EAB897c006	21-04-09-02	3007.160

Toepassingsvoorbeeld





## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."