

SIMPLEX-axe • met splijtwiggen, gietijzeren behuizing en hickory steel

EH 3007.



Productbeschrijving

De SIMPLEX kloofbijlen van Halder combineren twee gereedschappen in één, een kloofbijl en een hamer met zacht slagvlak in absolute professionele kwaliteit, en bieden zo een aanzienlijke kostenbesparing in vergelijking met de aankoop van elk gereedschap afzonderlijk.

De hoge productkwaliteit is gecertificeerd door het Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF). Het gesmede en getemperde bijblad is geslepen en gepolijst. De geoptimaliseerde wiggen verhogen het kloofeffect en voorkomen vastklemmen in het hout, waardoor dit ontwerp bij uitstek geschikt is voor het kloven van hardhout. De lederen beschermhuls beschermt voor verwondingen bij transport.

De Superplastic-inzet D50mm is een middelharde kunststof inzet van hoogwaardig materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is deze daardoor veel slijtvaster en duurzamer. Het gebruik van deze beschermzijde voor wigwerkzaamheden voorkomt volledig het risico van verwondingen door metaalsplinters, plastic en aluminium wiggen hebben een veel langere levensduur

De behuizing van gietijzer beschikt over een geïntegreerde beschermingshuls, die voor een hoge breukzekerheid zorgt

De langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel is gelakt en ergonomisch gevormd. Het totale gewicht is 2840g.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en te vervangen, daardoor economischer en zijn er minder grondstoffen benodigd

Productkenmerken:

- 2 gereedschappen in 1: Splijtbijl met kunststofhamer, Een aanzienlijke kopenbesparing ten opzichte van los kopen.
- Gietijzeren bijblad met wiggen, ideaal voor het splijten van hardhout.
- Geen verwondingsgevaar bij splijten van hout door mogelijk metaalsplinters dankzij de superplastic-inzetstukken D50mm (wit, middelhard, zeer slijtvast).
- Wezenlijk langere levensduur van kunststof- en aluminiumwiggen.
- Eenvoudig inslaan van houten palen.
- Behuizing van gietijzer met lederen beschermingshuls en een hogere breukzekerheid.
- Langvezelig, zeer stabiele Hickory-steel, gelakt en ergonomisch gevormd.
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daardoor economischer en zijn er minder grondstoffen benodigd.
- Incl. lederen beschermingshuls.
- Totaalgewicht 2840g.

Toepassingsgebied

Speciaal geschikt voor het splijten van hardhout

Materiaal

Steel

- hickory

Inzet 1

- kloofblad gesmeed, gehard, geslepen en gepolijst
- inclusief plastic houder
- inclusief lederen beschermhoes

Inzet 2

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Montage

Alleen het superplastic inzetstuk 3207.050 mag in de SIMPLEX-kloofbijl worden gemonteerd.

Bijkop 3210.751 kan alleen gemonteerd worden in een gietijzeren behuizing 3011.750!

Meer informatie

Overige producten

- SIMPLEX-axe, dunne vorm, met gietijzeren behuizing en hickory steel
- SIMPLEX plastic houder, voor SIMPLEX bijlkop
- SIMPLEX holster, voor SIMPLEX bijlkop

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	[mm]	[mm]	[mm]					
50	210	765	100	2840	4030618310242	EAA616c009	21-04-19-01	3007.751

Toepassingsvoorbeeld







Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."