

SIMPLEX PLUS BOX • SIMPLEX hamer met zacht oppervlak D80, rubber compositie met "stand-up" / superplastic als ook een TPE-soft en een TPE-mid inzetstuk plus wintermuts EH 3027.



Productbeschrijving

De SIMPLEX PLUS BOX van HALDER bestaat uit de SIMPLEX hamer met zacht oppervlak 3027.280, twee extra vlekvrige inzetstukken en een HALDER wintermuts. Met een inzetcombinatie van composietrubber / superplastic is de SIMPLEX hamer met zacht oppervlak D80mm een onmisbare metgezel voor een groot aantal toepassingen.

Deze bestseller van Halder werd nu verder ontwikkeld: Het rubberen inzetstuk met "stand-up", die een ingenieuze vorm heeft, laat de hamer stevig op zijn kop staan en vermindert de noodzaak om voorover te bukken, waardoor het mogelijk wordt om veel ergonomischer en zonder rugpijn te werken. Het geteste rubber compositie is slijtvast, stootdempend en reukloos en biedt een veel langere levensduur dan een conventionele rubber hamer.

Het superplastic inzetstuk zorgt voor een krachtigere slagkracht dan het rubber inzetstuk. Het is een middelharde kunststof inzetstuk gemaakt van geëxtrudeerd en uiterst homogeen materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is hij dus aanzienlijk slijtvaster en duurzamer.

Bovendien bevat deze promotie box ook één vervangende inzetstuk (zacht, vlekvrig, Art. 3201.080) en één TPE-mid (middelhard, vlekvrig, Art. 3203.080), waarmee zowel natuurstenen en kwetsbare platen kunnen worden gelegd en ook balken kunnen worden geplaatst, zonder vervelende zwarte rubberen strepen achter te laten. Als extraatje wordt in de doos ook een Halder wintermuts meegeleverd.

Kernpunten:


Promotie box met de SIMPLEX met zacht oppervlak 3027.280 en twee extra inzetstukken plus een HALDER wintermuts.

- SIMPLEX hamer met zacht oppervlak met de inzetcombinatie van composiet rubber met "stand-up" (zwart, middelhard, stootdempend, reukloos, slijtarm) / superplastic (wit, middelhard, zeer slijtvast).
- Verdere ontwikkeling van HALDER's bestseller: De rubberen inzetstuk met "stand-up" zorgt voor werken zonder rugpijn en vermindert de noodzaak om voorover te bukken.
- Bevat één extra TPE-soft inzetstuk (zacht, vlekvrig, Art. 3201.080) en één extra TPE-mid inlegzool (middelhard, vlekvrig, Art. 3203.080).
- Hoogwaardige, trillingsdempende en ergonomisch gevormde houten steel; greep voorzien van dubbele laklaag (vuilafstotend).
- Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermerhuls en uitstekende breukvastheid.
- DE klassieker op het gebied van bouw/tuin- en landbouw, maar ook ideaal voor timmerwerkzaamheden. Aanzienlijk langere levensduur in vergelijking met een eenvoudige rubberen hamer. Verbeterde slagkracht dankzij de superplastic inzetstuk. De extra vlekvrige inzetstukken stellen de gebruiker in staat natuursteen en gevoelige planken te leggen zonder hinderlijke zwarte rubberen strepen achter te laten.

Toepassingsgebied

Voor land- en tuinbouw

Bestelinformatie

Afmetingen Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
180 x 100 x 575	3600	4030618312017	AAA905c002	21-04-09-16	3027s022

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."