

## SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Rubber composition, with "Stand-Up" / Soft metal; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

EH 3029.



### Productbeschrijving

Deze SIMPLEX-hamer heeft een extra korte steel. Het compacte ontwerp voorkomt dat het uiteinde van het handvat de grond raakt.

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3029 bevat de inzetstukken-combinatie rubbersamenstelling / zacht metaal.

Het rubberen inzetstuk met standvoet (3202.260) zorgt met zijn geniale vormgeving voor een veilig neerzetten van de hamer en minder bukken, wat het werken wezenlijk ergonomischer maakt. De erkende rubbersamenstelling is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberhamers.

Het zilverkleurige zacht metalen-inzetstuk (Serie 3209) bestaat uit aluminium en is hard, ongevoelig voor hitte en vervang een klassieke loden hamer.

Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde en extra korte houten steel is dubbel gelakt in het greepgedeelte en daardoor vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend.

Productkenmerken:

- Het rubberen inzetstuk met standvoet (3202.260) zorgt voor ergonomischer werken en vereist minder bukken.
- SIMPLEX-kunststofhamer D80mm met de inzetcombinatie rubbersamenstelling met standvoet (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, verslijtarm) / zacht metaal (zilverkleurig, hard, ongevoelig voor hitte).
- Extra korte steel, geen beschadiging door uiteinde van het handvat.
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend.
- Het zachtmetalen inzetstuk is gemaakt van aluminium en vervangt reguliere loden hamers.

### Toepassingsgebied

Stempelmakerij, installatiebouw, montering och reparationer inom fordonsindustrin

### Materiaal

#### Steel

- hout

#### Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart, met "Stand Up"
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

#### Inzet 2

- Aluminium zilver.
- hard
- hittebestendig

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	Handvat versie	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
									
80	175	325	325 x 175 x 80	extra kort	3450	4030618312994	AAA905c002	21-04-09-16	3029.282

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."