

SIMPLEX-inzet • Rubbersamenstelling, zwart.

EH 3202.

**Productbeschrijving**

De SIMPLEX inzet rubber compositie (Serie 3202) is met een hardheid van circa 95 Shore A een middelharde inzet. Dit zwarte inzetstuk is verslijtarm, dempend en geurloos en gaat vele keren langer mee als conventionele rubberen hamers. Deze bestseller is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D100mm en ook als D60mm en D80mm met voetstuk (3202.2)

Productkenmerken:

- SIMPLEX inzet rubber compositie
- Zwart
- Middelhard
- Dempend
- Geurloos
- Zeer verslijtarm
- Beschikbaar in de maten D30mm tot D100mm en in D60mm en D80mm met "Stand-Up"
- Halder bestseller

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, steigerbouw, tentenbouw, prefab-woningbouw, timmerwerkplaats, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden

Materiaal**Inzet**

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	Lengte x Breedte x Hoogte [mm]					
30	37 x 32 x 33	30	4030618300960	AAA905c002	21-04-91-06	3202.030
40	45 x 40 x 40	65	4030618300977	AAA905c002	21-04-91-06	3202.040
50	55 x 55 x 55	125	4030618300984	AAA905c002	21-04-91-06	3202.050
60	65 x 66 x 66	205	4030618300991	AAA905c002	21-04-91-06	3202.060
80	89 x 91 x 71	430	4030618301004	AAA905c002	21-04-91-06	3202.080
100	70 x 100 x 100	600	4030618310266	AAA905c002	21-04-91-06	3202.100

Voldoet**Conform RoHS**

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."