

## SIMPLEX-inzet • Aluminium zilver.

EH 3209.



## Productbeschrijving

De SIMPLEX-slaginzet zachtmetaal (Serie 3209) is een hard inzetstuk. Deze zilverkleurig Inzet is tevens hitteonvoelig. Hij maakt zeer hard slaan mogelijk, nmaaar zonder dat het werkstuk beschadigt zoals bij een klassieke loden hamer. Deze inzetstukken zijn beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm. Inzetstukken van zacht metaal mogen niet in een aluminium behuizing worden gemonteerd!

Productkenmerken:

- SIMPLEX-slaginzet zachtmetaal
- Zilverkleurig
- Hard
- Hitte ongevoelig
- Vervangt conventionele loden hamers
- Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm
- Mag niet in een aluminium behuizing worden gemonteerd!

## Toepassingsgebied

Hoge impact, richten, stempelmakerij, installatiebouw, assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden

## Materiaal

## Inzet

- Aluminium zilver.
- hard
- hittebestendig

## Montage

Zachte metalen inzetstukken mogen niet in een aluminium behuizing worden gedraaid.

## Bestelinformatie

Ø	Afmetingen Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	ArtikelNr.
30	37 x 32 x 33	55	4030618301226	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3209.030</a>
40	45 x 40 x 40	120	4030618301233	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3209.040</a>
50	55 x 55 x 55	250	4030618301240	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3209.050</a>
60	65 x 66 x 66	405	4030618301257	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3209.060</a>
80	71 x 91 x 89	855	4030618301264	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3209.080</a>

## Voldoet

## Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

## Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

## Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."