

## Promotie Box "Dreamteam Maintenance" • SUPERCRAFT hamer met hickory steel en BASEPLEX hamer met cellulose acetaat / nylon EH 3366.



### Productbeschrijving

De Halder promotie box DREAMTEAM MAINTENANCE biedt twee ideale hamers met zacht oppervlak voor het slaan van staal en voor plaatbewerking. Talrijke reparatiewerkzaamheden kunnen zonder zorgen worden uitgevoerd:

Met de terugslagvrije SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak met kopdiameter D40mm (art. 3366.040) wordt de slagenergie optimaal benut door de verminderde terugslag. Dit maakt zeer krachtige en tegelijkertijd worden de gewrichten minder belast en zijn geluiddempende slagen mogelijk. Het gevaar van metaalsplinters verdwijnt. De vervangbare inzetstukken bieden uitstekende stootkwaliteiten en combineren gegarandeerd maximale sterkte met unieke duurzaamheid. De ergonomisch gevormde, gelakte en ultrastabiele hickory steel heeft een trillingsdempend effect.

De BASEPLEX hamer met zacht oppervlak D30mm (art. 3968.030) is één maat kleiner dan de SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak. Hij bevat de inzetcombinatie van celluloseacetaat / nylon. Het rode cellulose acetaat inzetstuk is zowel hard als olie- en vetbestendig. Het witte nylon inzetstuk is nog iets harder dan de rode en ook slijtvast. De behuizing is gemaakt van hoogwaardig gietijzer en is voorzien van een steelbeschermer en een technisch geavanceerde houder voor de inzetstukken. De houten steel is ergonomisch en gelakt. De inzetstukken en de steel zijn vervangbaar.


De promotie box bevat 2 Halder hamers die aanbevolen worden voor het slaan van metaal / plaatwerkzaamheden:

- de terugslagvrije SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak en hickory handvat D40mm (art. 3366.040).
- Voor extra krachtige slagen, geluiddempend en de gewrichten worden minder belast.
- Geen gevaar van metaalsplinters.
- Vervangbaar inzetstuk van speciaal nylon met maximale sterkte.
- Trillingsdempende, ergonomisch gevormde, zeer stabiele en gelakte hickory steel.
- Steelbeschermer fungeert als een bescherming voor misslagen.

**de BASEPLEX hamer met zacht oppervlak D30mm (art. 3968.030) met de inzetcombinatie celluloseacetaat (rood, hard, olie- en vetbestendig) / nylon (wit, slijtvast).**

- De behuizing gemaakt van hoogwaardig gietijzer en wordt geleverd met een beschermhuls en een technisch geavanceerde houder voor de inzetstukken.
- Ergonomisch, gelakt houten steel.
- Inzetstukken en steel zijn vervangbaar.

### Bestelinformatie

Afmetingen Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	 [g]	GTIN	Artikelnr.
130 x 50 x 400	1100	4030618311874	3366s001

Toepassingsvoorbeeld

