

Gedraaide kloofwig • inclusief transportkoffer uit kunststof

EH 3556.



Productbeschrijving

De massieve, gesmede wig maakt door de optimale verdraaiing van 20° een hoge splijtwerking mogelijk en schuwt knoestig hout niet.
Het slagvlak is geslepen en voorzien van een afschuining
Ondanks het gewicht van 3100g zorgen de zijdelings verzonken handgrepen voor een veilige grip en positionering van de wig in het te kloven hout.
Inkepingen voorkomen het terugspringen van de wig - zelfs in bevroren hout
De wig heeft een oranje poedercoating voor goede herkenbaarheid.
Een praktische Box van speciaal kunststof maakt veilig transport mogelijk.
Optimaal inzetbaar in combinatie met de SIMPLEX-voorhamer (Art.-Nr. 3007.160), de SIMPLEX-voorslaghamer (Art.-Nr. 3007.081-141) en moker (Art.-Nr. 3366.0S3-0S6).

Productkenmerken:

- Massieve, gesmede splijtwig met hoge splijtwerking.
- Gewicht 3100g
- Verzonken handgrepen voor een goede houvast
- Schuine groeven voorkomen terugveren, zelfs in bevroren hout
- Oranje poedercoating voor goede herkenbaarheid
- Optimaal inzetbaar met Halder voorslaghamer en SIMPLEX-splijthamer
- Incl. Transportbox van kunststof

Toepassingsgebied

Voor het simpel en efficiënt splijten van 1 meter lang hout

Het beste te gebruiken in combinatie met de Simplex kloofbijl en de Simplex voorhamer.

Materiaal

- hittebestendig staal, gesmeed, gepolijst blad voorzien van schuine kanten

Meer informatie

Opmerkingen

Sla stalen wiggen alleen aan met een hamer met plastic insert. Het slaan van staal op staal kan leiden tot versplintering.

Bestelinformatie

Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
260	50						
260	50	260 x 50 x 66	3100	4030618302803	EAC448c004	21-04-19-02	3556.260

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."