

Szczęki schodkowe • do uchwytów śrubowych

1702.500



Opis produktu

- Powierzchnia górna i powierzchnia boczna z gwintem umożliwiającą montaż szczęk równoległych
- Szlifowane powierzchnie mocowania
- Możliwość montażu dodatkowych szczęk wymiennych (1701.250 - 1701.280)
- Możliwy montaż uchwytów śrubowych
- Pierwsza i druga operacja zaciskania bez konieczności regulacji
- Możliwy montaż z systemem mocującym (1701.190 - 1701.200)


Uwaga:

Te szczęki są sztywne dlatego pasują tylko do prostokątnych elementów obrabianych (cięte pilarką) - równoległość mniejsza lub równa 0.5 mm ($// \leq 0.5$) i cylindryczne elementy obrabiane - kulistość mniejsza lub równa 0.5 ($O \leq 0.5$).


Materiał

- Stal utwardzana

Rysunek



Rysunek 1




Rysunek 2

Informacje do zamówienia

| Szerokość szczęki [mm] | Wymiary | | | | | | | | [g] | Nr art. |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------|----------|
| | b ₁ | b ₂ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | h ₁ | h ₂ | c | | |
| 125 | 124,4 | 74 | 70 | 40 | 47 | 39,5 | 20 | 24 | 1800 | 1702.500 |

Przykład aplikacji



| | MS 125-S | MS 125-M | MS 125-L |
|--|------------|------------|------------|
| Szerokość zacisku s ₁ | 0 - 64 | 0 - 182 | 0 - 314 |
| Szerokość zacisku s ₂ | 52 - 106 | 52 - 224 | 52 - 356 |
| Szerokość zacisku s ₂ Części okrągłe | ∅ 88 - 220 | ∅ 88 - 220 | ∅ 88 - 220 |
| Szerokość zacisku s ₃ | 78 - 106 | 131 - 313 | 131 - 445 |
| Szerokość zacisku s ₄ | 107 - 214 | 160 - 332 | 160 - 464 |

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.