

Sworznie ustalające • ze zwolnieniem blokady

22122.0110



Opis produktu

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

Materiał

Korpus

- Stal nierdzewna 1.4305

Przycisk

- Tworzywo sztuczne, czerwone (POM)

Zatrząsk

- Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

Gałka

- Tworzywo termoplastyczne PA 6 , czarno-szary, matowy

Montaż

Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

Działanie

Naciśnij czerwony przycisk i przytrzymaj go w pozycji wciśniętej. Tylko wtedy, pociągając gałkę, można wciągnąć kołek blokujący.

Więcej informacji



Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować. Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

Inne produkty

- Tuleje mocujące, do śrub i trzpieni ustalających
- Pierścienie dystansowe, dla sworzni ustalających
- Elementy montażowe, do śrub i trzpieni ustalających

Rysunek



Nakrętka kontrująca
22120.0116 - .0118 (Stal)
22120.0516 - .0518 (Stal nierdzewna)

Informacje do zamówienia

| Wymiary | | | | | | | SW | Siła sprężyny ¹⁾ | | Temperatura | | Masa | Nr art. |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------|------|------------|
| d ₁ | d ₂ | l ₂ min. | d ₃ | l ₁ ~ | l ₃ | l ₄ | | F ₁ ~ | F ₂ ~ | min. | maks. | | |
| [mm] | | | | | | | [mm] | [N] | | [°C] | | [g] | |
| Stal nierdzewna | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | M12 x 1,5 | 9 | 28 | 56 | 22 | 6 | 19 | 6 | 25 | -30 | 80 | 45 | 22122.0110 |

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.