

## Sworznie ustalające · z szybkim blokowaniem

22122.0305



### Opis produktu

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

#### Materiał

##### Korpus

- Stal nierdzewna 1.4305

##### Przycisk

- Tworzywo sztuczne, czerwone (POM)

##### Zatrząsk

- Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

##### Gałka

- Tworzywo termoplastyczne PA 6 , czarno-szary, matowy

#### Montaż

Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

#### Działanie

Sworznie blokujące jest wciągany i zabezpieczony przez pociągnięcie gałki. Wystający czerwony przycisk wskazuje pozycję zablokowania ( sworznie blokujące schowany). Naciśnięcie czerwonego przycisku powoduje przeskoczenie sworznia do pozycji blokującej.

#### Więcej informacji



#### Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować. Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

#### Inne produkty

- Tuleje mocujące, do śrub i trzpieni ustalających
- Pierścienie dystansowe, dla sworzni ustalających
- Elementy montażowe, do śrub i trzpieni ustalających

### Rysunek





Nakrętka kontrująca  
22120.0116 - .0118 (Stal)  
22120.0516 - .0518 (Stal nierdzewna)

### Informacje do zamówienia

Wymiary							SW	Siła sprężyny <sup>1)</sup>		Temperatura		Masa	Nr art.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	[mm]	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min.	maks.		
[mm]							[mm]	[N]		[°C]			
-0,02 -0,04													
<b>Stal nierdzewna</b>													
6	M12 x 1,5	6	30	53,5	22	6	19	6,5	19	-30	80	49	<a href="#">22122.0305</a>

<sup>1)</sup> statystyczna wartość średnia

## Akcesoria

	Wymiary d <sub>2</sub> [mm]	Rozmiar klucza [mm]	 [g]	Nr art.
<b>Stal nierdzewna</b>				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.