

## Jednostki nadzorujące • Do sensorów pozycjonujących, pneumatyczne

22800.0701



### Opis produktu

Jednostka nadzorująca używana jest w połączeniu z czujnikami pozycjonowania (EH 22800). Wraz z czujnikami pozycjonowania, czujnik spiętrzenia zwrotnego sprężonego powietrza umożliwia sprawdzenie prawidłowego ustawienia przedmiotu obrabianego.

### Materiał

#### Obudowa

- tworzywo sztuczne


### Więcej informacji

#### Uwagi


Szczegółowe informacje - na zapytanie.



### Rysunek



Informacje do zamówienia

Ciężnienie robocze [bar]	 [g]	Nr art.
czujnik spiętrzenia zwrotnego z wyświetlaczem LCD, gniazdo na wąż pneumatyczny Ø 4 mm, analogowy i cyfrowy sygnał wyjściowy		
0 – 10	162	22800.0701

Akcesoria

	L [mm]	D [mm]	 [g]	Nr art.
<b>okrągły przewód połączeniowy do podłączenia czujnika ciśnienia spiętrzenia zwrotnego do układu sterowania / magistrali, połączenie M12 na wolnym końcu przewodu (4-stykowe)</b>				
	2000	-	84,0	22800.0702
<b>rama montażowa czujnika ciśnienia spiętrzenia zwrotnego, do montażu na panelu kontrolnym (maksymalna grubość ścianki 5mm)</b>				
	-	-	26,0	22800.0703
<b>zasilacz, wejście 100-240 V AC / wyjście 24 V DC 500 mA, z gniazdem M12</b>				
	1500	-	100,0	22800.0704
<b>regulator ciśnienia, maks. ciśnienie wejściowe 12 bar / ciśnienie wyjściowe 2 bar, gwint obustronny zewnętrzny 1/4 "</b>				
	-	-	22,0	22800.0710
<b>króciec do połączenia regulatora ciśnienia i węża pneumatycznego, gwint wewnętrzny 1/4 "na złączu wtykowym (wąż pneumatyczny Ø 4 mm)</b>				
	-	-	17,0	22800.0711
<b>wąż pneumatyczny Ø 4 mm</b>				
	5000	4	43,0	22800.0712
<b>złącze wtykowe, do węża pneumatycznego Ø 4 mm</b>				
	-	-	4,7	22800.0713
<b>Trójnik wtykowy do węża pneumatycznego Ø 4 mm</b>				
	-	-	7,6	22800.0714
<b>Trójnik równoległy do węża pneumatycznego Ø 4 mm</b>				

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.