


Zaciski kombinowane • z przylgą poziomą

23330.4004



Opis produktu

Zacisk kombinowany jest połączeniem zacisków typu push-pull i dociskaczy poziomych. W związku z tym nie jest konieczne użycie różnych docisków. Poziomy i pionowy ruch zaciskający uzyskiwany jest za pomocą prostego użycia ergonomicznej rączki. Gwarantowane jest jednocześnie dokładne pozycjonowanie i zabezpieczenie elementu. Dociskacze produkowane są z wysokiej jakości komponentów i zaprojektowane są do ciągłego użycia. 2-komponentowa, ergonomiczna, miękka i odporna na oleje rączka pozwala na łatwe użycie dociskacza.

Materiał

Zacisk

- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Nit

- Stal nierdzewna


Uchwyt

- tworzywo sztuczne

śruba mocująca

- Stal hartowana, cynkowana galwanicznie

Rysunek



Informacje do zamówienia

| Rozmiar nominalny | Wymiary | | | | | | | | | | | | | | | | | | Siła trzymania | | Temperatura | | Ciężar | Nr art. | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|---------|------|------------|-----|
| | d ₁ | b ₁ | b ₂ | b ₃ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | h ₄ | h ₅ min. | h ₅ maks. | h ₆ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | l ₄ min. | l ₄ maks. | l ₅ | l ₆ | l ₇ | l ₈ | F ₁ | F ₂ | | | min. | maks. | [g] |
| Stal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 8,5 | 96 | 29 | 60 – 80 | 110 | 106 | 55,5 | 20 | 40 | 50 | 34 | 270 | 74 | 37 | 20 | 30 | 90 | 14 | 20 | 50 | 3 | 3 | -10 | 80 | 1618 | 23330.4004 | |

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.