


## Sworznie dociskowe • ze sworzniem zabezpieczonym przed obrotem

23230.0510



### Opis produktu

Sworznie dociskowe jest odpowiedni do łatwego pozycjonowania przedmiotów obrabianych lub innych elementów przed montażem.  
Możliwe jest zamocowanie sworzni własnego kształtu.

### Materiał

#### Sworznie

- Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana

#### Korpus

- Stal cynkowana galwanicznie

#### Wkręt bez łba

- Stal oksydowana z mosiężnym bolcem

#### Element montażowy

- Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny


#### Gałka

- Stal oksydowana

#### Nakrętka blokująca

- Stal oksydowana

### Rysunek




### Informacje do zamówienia

Wymiary														Skok s	SW		Siła sprężyny <sup>1)</sup>		maks.	[g]	Nr art.														
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	t		b	k	SW <sub>1</sub>	SW <sub>2</sub>				F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	[°C]	[g]										
[mm]														[mm]	[mm]		[N]		[°C]	[g]															
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1																																			
M12 x 1,5	9	21	M4	M4	4,3	46	19	26	14	11,5	35	6	8	12	25	6	8	19	16	35	100	85	23230.0510												

<sup>1)</sup> statystyczna wartość średnia

### Przykład aplikacji



### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

#### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

#### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.