

## Dociskacze Pionowe • z przylgą pionową

23330.0015



### Opis produktu

Ze względu na korzystny stosunek mocy do mobilności oraz łatwości użycia dźwignie zaciskowe mają szerokie i wszechstronne zastosowanie.

Dźwignie zaciskowe mogą być zastosowane w obróbce metali przy wierceniu, spawaniu, gięciu, szlifowaniu, sprawdzaniu i montażu, jak również w przemyśle drzewnym i tworzyw sztucznych przy klejeniu, wierceniu, cięciu i frezowaniu

Zasada "przełączania" w zaciskach pozwala na szybkie i szerokie otwarcie zacisku. Przy pełnym otwarciu element obrabiany jest całkowicie luźny i może być swobodnie usunięty. Duże przeniesienie mocy pozwala na maksymalizację siły mocującej przy niewielkim nakładzie siły mięśni. Dzięki samoblokowaniu, zaciski pozostają zamknięte mimo nacisku wynikającego z obróbki elementu zaciskanego.

Dociskacze produkowane są z wysokiej jakości komponentów i zaprojektowane są do ciągłego użycia.

2-komponentowa, ergonomiczna, miękka i odporna na oleje rączka pozwala na łatwe użycie dociskacza.

Do zestawu dołączone są śruby mocujące.

### Material

#### Zacisk

- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

#### Nit

- Stal nierdzewna

#### Uchwyt

- tworzywo sztuczne

#### śruba mocująca

- Stal hartowana, cynkowana galwanicznie

#### Nasadka mocująca


- Guma, czarna

### Więcej informacji


#### Referencje

Zamienne śruby mocujące dostępne są jako wyposażenie dodatkowe w sklepie online.


Rysunek




23330.0013




23330.0014




23330.0015



23330.0016





23330.0017



Informacje do zamówienia

Rozmiar nominalny	Śruba mocująca	Wymiary																		Siła trzymania		$\alpha$	min. maks	[g]	Nr art.	
		$d_1$	$b_1$	$b_2$	$b_3$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$ min.	$h_4$ maks.	$h_5$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$l_6$	$l_7$	$l_8$	$F_1$	$F_2$					
[mm]	[mm]	[mm]																		[kN]		[°C]	[g]			
5	M8 x 65	8,6	35	10	8	244	65	20	16,5	45,5	55,5	141	130	101	16	54	13	32	53	1,7	3	60°	-10	80	689	23330.0015

Akcesoria

	d <sub>2</sub> [mm]	 [g]	Nr art.
<b>śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)</b>			
	M 8 x 65	57	23330.9006

Zgodność

**Zgodny z RoHS**

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

**Nie zawiera substancji SVHC**

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

**Nie zawiera substancji Propozycji 65**

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Wolny od minerałów konfliktu**

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.