

## SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • Miękki metal; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

3009.040



### Opis produktu

SIMPLEX seria 3009 wyposażony jest z obu stron w miękką końcówkę metalową. Wykonana z aluminium, srebrna końcówka (seria 3209) jest twarda, odporna na wysoką temperaturę i zastępuje klasyczny młotek ołowiany. Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoką odporność na złamanie. Tłumiący drgania i ergonomicznie ukształtowany, wysokiej jakości drewniany trzonek posiada w części chwytnej podwójną warstwę lakieru, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia. Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy. Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30 mm do 80 mm oraz jako młot kowalski (3009.081).

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z dwoma końcówkami z miękkiego metalu (aluminium , srebrny, twardy, żaroodporny)
- Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną uchwyty i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach od Ø30 mm do Ø80 mm oraz jako młot kowalski.

### Przykłady zastosowań

Do ciężkich prac, prostowanie, budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne

### Materiał

#### Uchwyt

- Drewno

#### Wkładki

- Metal miękki, srebrny
- twardy
- Odporny na wysoką temperaturę

#### Obudowa

- Żeliwo

### Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary		Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
	—	—						
40	115	325	325 x 115 x 40	750	4030618300281	AAA905c002	21-04-09-16	3009.040

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.