

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • Superplastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

3007.060



Opis produktu

SIMPLEX serii 3007 jest wyposażony po obu stronach w końcówkę z superplastiku (seria 3207). Ten bestseller firmy Halder jest średnio twardą końcówką z tworzywa sztucznego, wykonaną z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest on znacznie bardziej wytrzymały i odporny na zużycie. Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna pokryta jest w części chwytną podwójną warstwą lakieru, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenia. Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i mogą być doposażone. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 80mm oraz jako młot kowalski z wkładkami o średnicy do 140 mm (3007.081, 3007.100, 3007.125, 3007.141). Wersja D80mm jest dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3007.082).

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z dwoma końcówkami z superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały).
- Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną uchwyty i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.
- Dostępny w rozmiarach od D30mm do D80mm oraz jako młot brukarski do Ø140mm.
- Wersja D80mm jest dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3007.082).

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie krawężników, budowa plotów i ogrodzeń, wbijanie stalowych klinów, stawianie rusztowań, stawianie namiotów , prace blacharskie, budowa domów z prefabrykatów, prace stolarskie, prace ciesielskie, montaż elementów z ostrymi krawędziami

Materiał

Uchwyt

- Drewno

Wkładki

- Superplastik, białe
- Średnio twardy
- Wytrzymały
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość [mm]					
60	150	405	405 x 150 x 60	1440	4030618300205	AAA905c002	21-04-09-16	3007.060

Przykład aplikacji





Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.