

## SIMPLEX - Siekiera i młotek • cienki kształt, obudowa z żeliwa i trzonek z orzecha białego

3007.750



### Opis produktu

Dzięki połączeniu dwóch narzędzi w jedno - siekiery rozłupującej i młotka o miękkiej powierzchni czołowej najwyższej jakości profesjonalnej - siekiery rozłupujące SIMPLEX firmy Halder oferują znaczną oszczędność kosztów w porównaniu z zakupem poszczególnych narzędzi. Najwyższa jakość produktu została potwierdzona przez komisję ds. prac leśnych i techniki leśnej (KWF). Kute matrycowo i hartowane ostrze siekiery jest szlifowane i polerowane. Jego smukły kształt sprawia, że idealnie nadaje się do rozłupywania drewna iglastego. Skórzane zabezpieczenie przed skałeczeniem zapobiega skałeczeniom podczas transportu.

Wkładka z superplastiku o średnicy 50 mm jest wkładką z tworzywa sztucznego o średniej twardości, wykonaną z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu z wkładkami z tworzywa sztucznego formowanymi wtryskowo jest on znacznie bardziej odporny na zużycie i trwały. Użycie miękkiej strony podczas klinowania drewna całkowicie eliminuje ryzyko skałeczenia metalowymi drzazgami. Co więcej, żywotność klinów z tworzywa sztucznego i aluminium ulega znacznemu wydłużeniu. Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie. Długowłóknista i bardzo wytrzymała rękojeść hikorowa jest lakierowana i ma ergonomiczny kształt. Ciężar całkowity wynosi 2700 g. Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Cechy produktu:

- 2 narzędzia w 1: Siekiera rozłupująca plus młotek o miękkiej powierzchni, znacznie mniej kosztowne niż kupowanie narzędzi pojedynczo.
- Kute matrycowo ostrze siekiery o cienkim kształcie jest idealne do rozłupywania drewna iglastego.
- Dzięki wkładce z superplastiku o średnicy 50 mm (biała, średnio twarda i bardzo wytrzymała) nie ma ryzyka skałeczenia metalowymi odpryskami podczas rozłupywania drewna.
- Znacznie zwiększona żywotność klinów z tworzywa sztucznego i aluminium.
- Delikatne wbijanie pali drewnianych.
- Żeliwna obudowa ze zintegrowaną tuleją ochronną uchwytu i doskonałą odpornością na złamanie.
- Długowłóknista i bardzo trwała rękojeść hikorowa, lakierowana i ergonomicznie ukształtowana.
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.
- W komplecie skórzana ochrona przed przecięciem.
- Waga całkowita 2.700 g.

### Przykłady zastosowań

Rozłupywanie drewna sosnowego

#### Materiał

##### Uchwyt

- Drewno hikorowe

##### wkładka 1

- Ostrze siekiery kute i hartowane, szlifowane i polerowane
- W komplecie osłona plastikowa.
- W komplecie osłona skórzana ostrza

##### wkładka 2

- Superplastik, białe
- Średnio twardy
- Wytrzymały
- Odporny na ścieranie

##### Obudowa

- Żeliwo

#### Montaż

W siekierce do rozłupywania SIMPLEX można montować tylko wkładkę Superplastik 3207.050.

Ostrze siekiery 3210.750 można montować tylko do obudowy wykonanej z odlewu żeliwa 3011.750!

#### Więcej informacji

#### Inne produkty

- SIMPLEX - Siekiera i młotek, z profilowanym ostrzem, obudową z żeliwa i trzonkiem z drewna hikorowego
- SIMPLEX plastic socket, for SIMPLIX axe blade
- SIMPLEX ochrona przed przecięciem, for SIMPLIX axe blade

### Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary			[g]	GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
	[mm]	[mm]	[mm]					
50	210	765	100	2700	4030618300809	EAA616c009	21-04-19-01	3007.750

Przykład aplikacji







## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.