

Młotki brukarskie SIMPLEX · Kompozyt gumowy z funkcją "Stand-Up" / kompozyt gumowy; ze wzmocnioną obudową z żeliwa i hikorowym uchwytem

3022.281



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3022 wyposażona jest po obu stronach w końcówki z gumy kompozytowej. Ta średnio twarda końcówka gumowa (seria 3202) jest absolutnym bestsellerem. Bardzo cicha, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż zwykłe młotki gumowe. Firma Halder rozwinęła jeszcze bardziej ten bestseller: Wyróżniająca się pomysłowym kształtem gumowa końcówka z funkcją "stand-up" (3202.2) pozwala młotkowi pewnie stać na główce i redukuje konieczność schylania się, umożliwiając pracę w sposób znacznie bardziej ergonomiczny i przyjazny dla pleców. Trzonek hikorowy o długości 700mm umożliwia bezproblemowe chwytanie młotka z miękkimi końcówkami z pozycji stojącej. Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoki poziom odporności na złamanie.

Tłumiący drgania i ergonomicznie ukształtowany, wysokiej jakości drewniany trzonek posiada podwójną warstwę lakieru w części chwytnej, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarach D60mm i D80mm.

Cechy produktu:

- Dalszy rozwój bestsellera firmy Halder: Końcówka gumowa z funkcją "stand-up" (3202.2) zapewnia pracę przyjazną dla pleców i redukuje konieczność schylania się.
- Młotek z miękkimi końcówkami SIMPLEX z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej i gumy kompozytowej z funkcją "stand-up" (czarny, średnio twardy, amortyzujący uderzenia, bezzapachowy, odporny na zużycie).
- Żeliwna obudowa ze zintegrowaną tuleją ochronną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Długość 700mm, rękojeść hikorowa, którą można łatwo chwycić z pozycji stojącej.
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.
- Dostępna w rozmiarach D60mm i D80mm.

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, układanie krawężników, budowa schodów i kamieniarstwo, budowa płotów i ogrodzeń, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, budowa domów z prefabrykatów

Młotek posiada specjalną końcówkę „Stand-Up”, zamontowaną w obudowie.

Materiał

Uchwyt

- Drewno hikorowe

wkładka 1

- Kompozyt gumowy, czarny, z funkcją "Stand Up"
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

wkładka 2

- Kompozyt gumowy, czarny
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość					
			[mm]		[g]			
80	175	800	800 x 175 x 80		3320	4030618312437	AAA938c002	3022.281

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.