

Końcówka SIMPLEX • Nylon, biały

3208.040



Opis produktu

Końcówka nylonowa SIMPLEX (seria 3208) o twardości ok. 73 w skali Shore'a D jest końcówką bardzo twardą. Ta biała końcówka poliamidowa posiada doskonałe właściwości udarowości i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo, jest znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała, nie odpryskuje nawet w ujemnych temperaturach. Ponadto jest również odporna na oleje i smary. Końcówki te dostępne są w rozmiarach od 30mm do 80mm.

Cechy produktu:

- Końcówka nylonowa SIMPLEX (poliamid)
- Biała
- Twarda
- Bardzo odporna na ścieranie
- Nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera
- Odporna na oleje i smary
- Dostępne w rozmiarach od Ø30 do Ø80

Przykłady zastosowań


Dopasowywanie elementów, montaż elementów z ostrymi krawędziami, montaż obudów, budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, budowa hal, konstrukcje stalowe, budowa obiektów targowych, prace blacharskie, naprawy i konserwacja

Materiał

Końcówka

- Nylon, biały
- twardy
- Bardzo odporny na ścieranie
- nie łuszczy się (nawet w ujemnych temp.)
- Odporny na działanie oleju i smarów

Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	 [g]	GTIN	profi@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
40	45 x 40 x 40	65	4030618301189	AAA905c002	21-04-91-06	3208.040

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.